



Alimentatore CA*
Inogen One[®]



Cavo alimentazione
CC* Inogen One[®]
G5



Inogen One G5
Batteria agli ioni di litio*
fino a 6.5 ore di
autonomia



Borsa per il
trasporto*
Inogen One G5



Zaino**
Inogen One G5



Inogen One[®]G5
Batteria agli ioni di litio a lunga
durata**
fino a 13 ore di autonomia

Sistema Inogen One G5:

- Compatto e leggero
- Impostazioni flusso da 1 a 6
- Erogazione ossigeno con rilevazione respiro
- Progettato per l'uso 24h su 24, 7 giorni su 7
- Display LCD facile da leggere
- App Inogen Connect

*Incluso nel sistema

**Accessorio venduto separatamente

Ossigeno. Sempre. Ovunque[®]

Ancora una volta, l'innovazione di Inogen fissa un nuovo standard nell'erogazione di ossigeno.

Inogen One G5 offre la maggior quantità di ossigeno rispetto un concentratore di ossigeno portatile oggi sul mercato. Con impostazioni di flusso da 1 a 6, Inogen One G5 è progettato per aumentare drasticamente l'indipendenza per la maggior parte dei pazienti in ossigenoterapia 24h su 24, 7 giorni su 7. La diagnostica avanzata elimina le congetture del supporto paziente poiché Inogen One G5 è abilitato per il Bluetooth e compatibile con Inogen Connect, l'app gratuita per dispositivi mobili. Può essere caricato a casa o in viaggio, offrendo ai pazienti disponibilità di ossigeno in qualsiasi luogo e momento.

Peso	2,13 Kg (batteria singola inclusa)
Dimensioni	Lunghezza: 18 cm Larghezza: 8,28 cm Altezza: 20,7 cm (include batteria singola)
Flusso Ossigeno	Sistema di erogazione a flusso pulsato Sei impostazioni di flusso 1,2,3,4,5,6
Alimentazione	Alimentatore CA 100-240V, 50-60Hz (rilevamento automatico per consentire l'uso in tutto il mondo) Cavo di alimentazione CC per l'uso in macchina
Batteria	Durata (batteria singola): fino a 6.5 ore Ricarica fino a 3 ore con alimentazione CA o CC Durata (batteria doppia): fino a 13 ore Ricarica fino a 6 ore con alimentazione CA o CC
Rumorosità	38 dBA*
Garanzia	3 anni o garanzia limitata a vita**
Funzionamento	Funzioni di controllo semplici e display LCD di facile lettura App Inogen Connect
Uso	Progettato per un uso 24 ore su 24, 7 giorni su 7 e conforme a tutti i requisiti AAF per l'uso PoC a bordo di un aeromobile

*All' impostazione di flusso 2

**Vedere la Dichiarazione di Garanzia limitata Inogen One[®] per informazioni complete sulla garanzia